
Scheda tecnica del prodotto
WAD8300X09



WAD8300X09

Cornice di finitura 3-posti, A.8, ink stone, marmo nero

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero posti	3
Numero di moduli	0

Materiali

Colore	Nero
Codice RAL	Simile a RAL 9005
Finitura superficiale	Lucido
Materiale	Pietra
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	88 mm
Larghezza	230 mm
Profondità	10 mm

Acessori

Con portaetichetta	No

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale Verticale

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C

Porta / coperchio

Tipo di copertura/cornice	Cover singola

Testo

Tipo di montaggio	Per installazione ad incasso
Etichettatura	Senza portaetichetta

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

