
# Productdatablad
WAD8400C02



WAD8400C02

**Afdekraam 4-voudig, A.8, hazel, mat**

## Technische eigenschappen

### Capaciteit

| | |
|---|---|
| Aantal gangen | 4 |
| Aantal modulen | 0 |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | Bruin |
| Pantone-code | Vergelijkbaar met Pantone 2311c |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 50 % |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Hoogte | 88 mm |
| Breedte | 301 mm |
| Diepte | 10 mm |

### Toebehoren

| | |
|---|---|
| Heeft tekstveld | Nee |

### Installatie, montage

| | |
|---|---|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal<br>Verticaal |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP21 |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse | IP44 in combinatie met afdichtset |
| Slagvastheid IK | IK05 |

### Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |

### Deksel, deur

| | |
|---|---|
| Type afdekking/frame | Enkele afdekking |

### Teksten

| | |
|---|---|
| Montagewijze | Geschikt voor vlakke inbouw |
| Tekst | Zonder tekstveld |

### Duurzaamheid

| | |
|---|---|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACh-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |

## Afbeeldingen | tekeningen

