Produktdatablad
WAD6500C04



WAD6500C04

Ram 5-fack, A.1, aloe, matt

Tekniska egenskaper

Kapacitet	
Antal fack	5
Antal moduler	0
Material	
Färg	Grön
Pantone-kod	Motsvarar Pantone 5555c
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	50 %
Behandling	Lackad
Dimensioner	
Höjd	81,5 mm
Bredd	365,5 mm
Djup	10 mm
Tillbehör	
Har märksfält	Nej
Installation, montering	
Montering	Infälld montering
Monteringsläge/anslutningsläge	Horisontell Vertikal
Säkerhet	
Kapslingsklass (IP)	IP21
Användbar i högre IP-klasser	IP44 i kombination med tätningssats
Slagtålighet IK	IK05
Användningsförhållanden	
Driftstemperatur	-5 - 40 °C
Skydd, dörr	
Typ av lock/ram	Enkel lucka
Text	
Utförande	För infälld installation
Märkning	Utan märkfält
Hållbarhet	
Halogenfri	Ja
REACh-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar