
Productdatablad
WAD6500C12



WAD6500C12

Afdekraam 5-voudig, A.1, petal, mat

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal gangen	5
Aantal modulen	0

Materiaal

Kleur	Rood
Pantone-code	Vergelijkbaar met Pantone 7611c
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	50 %
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	81,5 mm
Breedte	365,5 mm
Diepte	10 mm

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Horizontaal Verticaal

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP21
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C

Deksel, deur

Type afdekking/frame	Enkele afdekking

Teksten

Montagewijze	Geschikt voor vlakke inbouw
Tekst	Zonder tekstveld

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

