
# Karta katalogowa
WAD8500C05



WAD8500C05

**Ramka 5-krotna A.8, carmin, mahoń, półpołysk**

## Właściwości techniczne

### Pojemność

| | |
|---|---|
| Krotność | 5 |
| Liczba modułów | 0 |

### Materiały

| | |
|---|---|
| Kolor | Czerwony |
| Kod Pantone | Podobne do Pantone 7629c |
| Powierzchnia | Satynowy mat |
| Materiał | Termoplast |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 50 % |
| Wykończenie | Lakierowany |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość | 88 mm |
| Szerokość | 372 mm |
| Głębokość | 10 mm |

### Akcesoria

| | |
|---|---|
| Pole opisowe | Nie |

### Instalacja, montaż

| | |
|---|---|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| Montaż | Poziomy<br>Pionowy |

### Bezpieczeństwo

| | |
|---|---|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP21 |
| Wyższa klasa IP | IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym |
| Odporność na uderzenie IK | IK05 |

### Pokrywa, drzwi

| | |
|---|---|
| Typ osłony/ramy | Pokrywa pojedyncza |

### Warunki użytkowania

| | |
|---|---|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |

### Dodatkowe informacje

| | |
|---|---|
| Montaż | Do montażu podtynkowego |
| Oznaczenie | Bez pola opisowego |

### Zrównoważony rozwój

| | |
|---|---|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |

## Ilustracje | Rysunki

