
Productdatablad
WAD6120C02



WAD6120C02

LED-afdekraam 1-voudig, A.1, hazel, mat

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal gangen	1
Aantal modulen	0

Materiaal

Kleur	Bruin
Pantone-code	Vergelijkbaar met Pantone 2311c
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	81,5 mm
Breedte	81,5 mm
Diepte	10 mm

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Horizontaal Verticaal

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C

Deksel, deur

Type afdekking/frame	Enkele afdekking

Teksten

Montagewijze	Geschikt voor vlakke inbouw
Tekst	Zonder tekstveld
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja