
# Productdatablad
WAD7120C01



WAD7120C01

**LED-afdekraam 1-voudig, C.1, sand, mat**

## Technische eigenschappen

### Capaciteit

| | |
|---|---|
| Aantal gangen | 1 |
| Aantal modulen | 0 |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | Beige |
| Pantone-code | Vergelijkbaar met Pantone 406c |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 50 % |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Hoogte | 81,5 mm |
| Breedte | 81,5 mm |
| Diepte | 10 mm |

### Toebehoren

| | |
|---|---|
| Heeft tekstveld | Nee |

### Installatie, montage

| | |
|---|---|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal<br>Verticaal |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK05 |

### Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |

### Deksel, deur

| | |
|---|---|
| Type afdekking/frame | Enkele afdekking |

### Teksten

| | |
|---|---|
| Montagewijze | Geschikt voor vlakke inbouw |
| Tekst | Zonder tekstveld |
| Verlichting | Voor verlichtings- en controlecircuit |

### Duurzaamheid

| | |
|---|---|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACh-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |