
Produktdatenblatt
WAD7120C15



WAD7120C15

LED-Rahmen 1fach, C.1, pebble, matt

Technische Eigenschaften

Kapazität	
Anzahl der Einsätze	1
Anzahl Module	0
Werkstoff	
Farbe	Grau
RAL Nummer	Ähnlich RAL 7038
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50 %
Oberfläche	Lackiert
Abmessungen	
Höhe	81,5 mm
Breite	81,5 mm
Tiefe	10 mm
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Waagerecht Senkrecht
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05
Abdeckung, Tür	
Ausführung der Abdeckung/des Rahmens	Einzelne Abdeckung
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Texte	
Montageart	Für Unterputzmontage
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja