
Productdatablad
WAD8120X12



WAD8120X12

LED-afdekraam 1-voudig, A.8, drift wood, drijfhout

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal gangen	1
Aantal modulen	0

Materiaal

Kleur	Koto
RAL-code	Vergelijkbaar met RAL 9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Hout
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	88 mm
Breedte	88 mm
Diepte	10 mm

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Horizontaal Verticaal

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C

Deksel, deur

Type afdekking/frame	Enkele afdekking

Teksten

Montagewijze	Geschikt voor vlakke inbouw
Tekst	Zonder tekstveld
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja