
Productdatablad
WAD9120C09



WAD9120C09

LED-afdekraam 1-voudig, C.8, azure, mat

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal gangen	1
Aantal modulen	0

Materiaal

Kleur	Blauw
Pantone-code	Vergelijkbaar met Pantone 7701c
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	50 %
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	88 mm
Breedte	88 mm
Diepte	10 mm

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Horizontaal Verticaal

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C

Deksel, deur

Type afdekking/frame	Enkele afdekking

Teksten

Montagewijze	Geschikt voor vlakke inbouw
Tekst	Zonder tekstveld
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja