Scheda tecnica del prodotto
WAW1002C09



WAW1002C09

Bilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, azure, opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Bilanciere singolo

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1

Materiali

Colore	Blu
Codice Pantone	Simile a Pantone 7701c
Finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	21 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0

Connessione

Tipo di connettore	Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No

Acessori

Con portaetichetta	No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C

Testo

Serigrafia	Con serigrafia
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Etichettatura	Senza portaetichetta
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per interruttori/pulsanti a bilanciere

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
Con serigrafia	Sì

Configurazione

Con simbolo tattile	No

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì