Ficha técnica do produto
WAW1002C09



WAW1002C09

A.x/C.x - Tecla simples setas, azure, mate

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Tecla

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1

Materiais

Cor	Azul
Código Pantone	Semelhante ao Pantone 7701c
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	55 mm
Largura	55 mm
Profundidade	21 mm

Capacidade

Número de módulos	0

Conexão

Tipo de conector/ficha	Sem

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05
Utilizável em classe IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C

Texto

Impressão	Com gravação
Modo de instalação	Fixação com grampos
Etiqueta	Sem porta-etiqueta
Comutador basculante/botão de pressão	Para comutadores basculantes/botões de pressão basculantes

Identificação

Sistema de montagem	Elemento de controlo
Com gravação	Sim

Configuração

Com símbolo táctil	Não

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim