Produktdatablad
WAW1002C09



WAW1002C09

Vippa enkel, pilsymbol, A.x/C.x, azure, matt

Tekniska egenskaper

Arkitektur	
Styr/manöverelement	Vippa
Kontroller och indikatorer	
Antal knappar	1
Material	
Färg	Blå
Pantone-kod	Motsvarar Pantone 7701c
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Lackad
Dimensioner	
Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Djup	21 mm
Kapacitet	
Antal moduler	0
Anslutning	
Anslutning/anslutningstyp	Utan
Typ av montering	Klor
Utrustning	
Övervakningsfönster/ljusuttag	Nej
Tillbehör	
Har märksfält	Nej
Säkerhet	
Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05
Användbar i högre IP-klasser	IP44 i kombination med tätningssats
Användningsförhållanden	
Driftstemperatur	-5 - 40 °C
Text	
Präglad	Med tryck/prägling
Utförande	Klämfäste
Märkning	Utan märkfält
Vippa strömställare/ tryckknapp	Till vippströmställare/tryckknappar
Identifiering	
Sammansättning	Centrumbricka
Med tryck/prägling	Ja
Konfiguration	
Med taktil symbol	Nej

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet	
Halogenfri	Ja
REACh-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja