
Productdatablad
WAW1002C10



WAW1002C10

Wip 1-voudig, met opdruk pijlensymbool, A.x/C.x, forest, mat

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Wip

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1

Materiaal

Kleur	Groen
Pantone-code	Vergelijkbaar met Pantone 626c
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Diepte	21 mm

Capaciteit

Aantal modulen	0

Aansluiting

Type connector/steker	Zonder

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C

Teksten

Opdruk	Met opdruk
Montagewijze	Klembevestiging
Tekst	Zonder tekstveld
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
Met opdruk	Ja

Configuratie

Met voelbaar symbool	Nee

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja