
Productdatablad
WAW1002C11



WAW1002C11

Wip 1-voudig, met opdruk pijlensymbool, A.x/C.x, shell, mat

Technische eigenschappen

Uitvoering	
Bedieningselement	Wip
Bediening en signalering	
Aantal toetsen	1
Materiaal	
Kleur	Beige
RAL-code	Vergelijkbaar met RAL 9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Afmetingen	
Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Diepte	21 mm
Capaciteit	
Aantal modulen	0
Aansluiting	
Type connector/steker	Zonder
Aansluitmogelijkheden	
Aansluitwijze	Klembevestiging
Samenstelling	
Controlevenster/licht uitgang	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee
Veiligheid	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Teksten	
Opdruk	Met opdruk
Montagewijze	Klembevestiging
Tekst	Zonder tekstveld
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar
Identificatie	
Samenstelling	Bedieningselement
Met opdruk	Ja
Configuratie	
Met voelbaar symbool	Nee

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja