
# Productdatablad
WAW1002C15



WAW1002C15

**Wip 1-voudig, met opdruk pijlensymbool, A.x/C.x, pebble, mat**

## Technische eigenschappen

### Uitvoering

| | |
|---|---|
| Bedieningselement | Wip |

### Bediening en signalering

| | |
|---|---|
| Aantal toetsen | 1 |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | Grijs |
| RAL-code | Vergelijkbaar met RAL 7038 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Hoogte | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte | 21 mm |

### Capaciteit

| | |
|---|---|
| Aantal modulen | 0 |

### Aansluiting

| | |
|---|---|
| Type connector/steker | Zonder |

### Aansluitmogelijkheden

| | |
|---|---|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |

### Samenstelling

| | |
|---|---|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |

### Toebehoren

| | |
|---|---|
| Heeft tekstveld | Nee |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK05 |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse | IP44 in combinatie met afdichtset |

### Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |

### Teksten

| | |
|---|---|
| Opdruk | Met opdruk |
| Montagewijze | Klembevestiging |
| Tekst | Zonder tekstveld |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar |

### Identificatie

| | |
|---|---|
| Samenstelling | Bedieningselement |
| Met opdruk | Ja |

### Configuratie

| | |
|---|---|
| Met voelbaar symbool | Nee |

### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACh-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |