
# Karta katalogowa
WAW2000C14



WAW2000C14

**Klawisz 2-krotny, A.x/C.x, cobalt, kobaltowy, mat**

## Właściwości techniczne

### Architektura

| | |
|---|---|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz podwójny |

### Elementy sterujące i wskaźniki

| | |
|---|---|
| Liczba przycisków | 2 |

### Materiały

| | |
|---|---|
| Kolor | Niebieski |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 39,25 % |
| Kod Pantone | Podobne do Pantone 286c |
| Powierzchnia | Mat |
| Materiał | Termoplast |
| Wykończenie | Lakierowany |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość | 55 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Głębokość | 21 mm |

### Pojemność

| | |
|---|---|
| Liczba modułów | 0 |

### Rodzaj połączenia

| | |
|---|---|
| Typ złącza/wtyku | Bez |

### Łączność

| | |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Montaż zaciskowy |

### Sprzęt

| | |
|---|---|
| Z soczewką | Nie |

### Akcesoria

| | |
|---|---|
| Pole opisowe | Nie |

### Bezpieczeństwo

| | |
|---|---|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK | IK05 |

### Warunki użytkowania

| | |
|---|---|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |

### Dodatkowe informacje

| | |
|---|---|
| Montaż | Mocowanie zaciskowe |
| Łącznik klawiszowy/klawiszowy przyciskowy | Do łączników klawiszowych/łączników przyciskowych klawiszowych |

### Identyfikacja

| | |
|---|---|
| Konfiguracja elementów | Element sterowania |
| Z nadrukiem | Nie |

### Konfiguracja

| | |
|---|---|
| Z wyczuwalnym symbolem | Nie |

### Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

### Zrównoważony rozwój

| | |
|---|---|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |