Productdatablad
WAW1100C11



WAW1100C11

Wip 1-voudig, tekstveld, A.x/C.x, shell, mat

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	36,33 %
Kleur	Beige
RAL-code	Vergelijkbaar met RAL 9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Diepte	21 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	6 mm

Capaciteit

Aantal modulen	0

Aansluiting

Type connector/steker	Zonder

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C

Teksten

Montagewijze	Klembevestiging
Tekst	Met tekstveld
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
Met opdruk	Nee

Configuratie

Met voelbaar symbool	Nee

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

