
Produktdatenblatt
WAS1100C02



WAS1100C02

Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, hazel, matt

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	250 V
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	16 A
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistung	
Leistungsaufnahme standby	0 W
Werkstoff	
Farbe	Braun
Pantone-Code	Ähnlich Pantone 2311c
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	36,04 %
Abmessungen	
Höhe	70,9 mm
Breite	70,9 mm
Tiefe	41,3 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm
Einbautiefe	32 mm
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm²
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Konnektivität	
Anschlussart	Steckverbindung
Mit Krallenbefestigung	Ja
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Ohne
Kapazität	
Anzahl Module	1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP21
Schließungstyp	Ohne Schloss
Mit mechanischer Codierung	Nein

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein

Texte

Abdeckung	Zentralplatte
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich
Schutz	Nein
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beschriftung	Ohne Beschriftung

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

