
# Productdatablad
WAS1300C04




WAS1300C04

**SCHUKO-wandcontactdoos, schroef lift klemmen, A.x/C.x, aloe, mat**

## Technische eigenschappen

### Spanning

| | |
|---|---|
| Nominale spanning | 250 V |

### Stroom / temperatuur

| | |
|---|---|
| Nominale stroom IN | 16 A |

### Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |

### Frequentie

| | |
|---|---|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |

### Vermogen

| | |
|---|---|
| Energieverbruik standby | 0 W |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | Groen |
| Pantone-code | Vergelijkbaar met Pantone 5555c |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 35,57 % |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Hoogte | 70,9 mm |
| Breedte | 70,9 mm |
| Diepte | 41,3 mm |
| Aantal eenheden | 1 |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 32 mm |
| Inbouwdiepte | 32 mm |

### Aansluiting

| | |
|---|---|
| Type connector/steker | Schroefliftklem |
| Leidingdoorsnede | 1,5 - 2,5 mm² |
| Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls | 1,5 - 2,5 mm² |

### Installatie, montage

| | |
|---|---|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |

### Aansluitmogelijkheden

| | |
|---|---|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
| Met klauwbevestiging | Ja |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging<br>Klemmontage |

### Samenstelling

| | |
|---|---|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Met ronde aardingspen | Nee |
| Met signaallamp | Nee |
| Met slot | Nee |

### Toebehoren

| | |
|---|---|
| Heeft tekstveld | Nee |
| Uitgerust met | Zonder |

### Capaciteit

| | |
|---|---|
| Aantal modulen | 1 |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
| Slagvastheid IK | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP21 |
| Type slot | Zonder slot |
| Met mechanische vergrendeling | Nee |

### Functies

| | |
|---|---|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting | Nee |

### Identificatie

| | |
|---|---|
| Met opdruk | Nee |

### Teksten

| | |
|---|---|
| Deur | Centraalplaat |
| Bedrading | Doorverbinden mogelijk |
| Beveiliging | Nee |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Tekst | Zonder tekstveld |

### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

### Duurzaamheid

| | |
|---|---|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACh-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |

### Afbeeldingen | tekeningen

