
Productdatablad
WAS1212C02



WAS1212C02

SCHUKO-wcd., vastzetbaar, Safety Plus stkl., A.x/C.x, hazel, mat

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom IN	16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz

Vermogen

Energieverbruik standby	0 W

Materiaal

Kleur	Bruin
Pantone-code	Vergelijkbaar met Pantone 2311c
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	38,12 %

Afmetingen

Hoogte	70,9 mm
Breedte	70,9 mm
Diepte	47 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
Leidingdoorsnede	1,5 - 2,5 mm²
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls	1,5 - 2,5 mm²

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Uitgerust met	Zonder

Deksel, deur

Type deksel	Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet

Capaciteit

Aantal modulen	1

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP21
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset
Type slot	Zonder slot
Met mechanische vergrendeling	Nee

Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee

Teksten

Deur	Centraalplaat
Bedrading	Doorverbinden mogelijk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Tekst	Zonder tekstveld

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

REACh-SVHC vrij	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

