
Productdatablad
WAS1600C02



WAS1600C02

Wandcontactdoos aardpen, Safety Plus, steekkl., A.x/C.x, hazel, mat

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom IN	16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz

Vermogen

Energieverbruik standby	0 W

Materiaal

Kleur	Bruin
Pantone-code	Vergelijkbaar met Pantone 2311c
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	32 %

Afmetingen

Hoogte	70,9 mm
Breedte	70,9 mm
Diepte	41,3 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
Leidingdoorsnede	1,5 - 2,5 mm^2
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls	1,5 - 2,5 mm^2

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Aardingspen
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	1

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Type slot	Zonder slot
Met mechanische vergrendeling	Nee

Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee

Teksten

Bedrading	Doorverbinden mogelijk
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Tekst	Zonder tekstveld

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

