
Karta katalogowa
WAS7300C02



WAS7300C02

Płytka czołowa do gniazda bez uziemienia, A.x/C.x, hazel, ciepły beż, mat

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Gniazdo

Materiały

Kolor	Brązowy
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	50 %
Kod Pantone	Podobne do Pantone 2311c
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	55,6 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	25 mm

Pojemność

Liczba modułów	0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Bez

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Z soczewką	Nie

Akcesoria

Pole opisowe	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Montaż	Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokół
Oznaczenie	Bez pola opisowego
Osłona	Bez pokrywy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Płytka czołowa

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak