
# Produktdatenblatt
WAS7300C03



WAS7300C03

**Zentralstück für Steckdose ohne Schutzkontakt, A.x/C.x, turf, matt**

## Technische Eigenschaften

### Architektur

| | |
|---|---|
| Steuer-/Bedienelement | Steckdose |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 50 % |
| Farbe | Braun |
| Pantone-Code | Ähnlich Pantone 4695c |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 55,6 mm |
| Breite | 56 mm |
| Tiefe | 25 mm |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Anzahl Module | 0 |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Montageart | Schraubbefestigung |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |

### Zubehör

| | |
|---|---|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |

### Texte

| | |
|---|---|
| Montageart | Schraubbefestigung über Sockel |
| Beschriftung | Ohne Beschriftungsfeld |
| Abdeckung | ohne Abdeckung |

### Kennzeichnung

| | |
|---|---|
| Zusammenstellung | Zentralplatte |

### Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |