
Scheda tecnica del prodotto
WAS7300C05



WAS7300C05

Pezzo centrale, senza messa a terra, A.x/C.x, carmin, semi-lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Presa

Materiali

Colore	Rosso
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50 %
Codice Pantone	Simile a Pantone 7629c
Finitura superficiale	Satinato
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	55,6 mm
Larghezza	56 mm
Profondità	25 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0

Connessione

Tipo di connettore	Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No

Acessori

Con portaetichetta	No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C

Testo

Tipo di montaggio	Fissaggio a vite su attacco
Etichettatura	Senza portaetichetta
Custodia	Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio	Piastra centrale

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì