
# Productdatablad
WAF1108C15



WAF1108C15

**Centraalstuk voor datadoos 2-v, schuine uitgang, Ax/Cx, pebble, mat**

## Technische eigenschappen

### Aansluiting

| | |
|---|---|
| Type connector/steker | RJ45 |
| Aantal aansluitingen | 2 |

### Capaciteit

| | |
|---|---|
| Aantal modulen | 3 |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | Grijs |
| RAL-code | Vergelijkbaar met RAL 7038 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 50 % |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Hoogte | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte | 10 mm |

### Aansluitmogelijkheden

| | |
|---|---|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK05 |

### Capaciteit

| | |
|---|---|
| Aantal openingen voor inzetstukken | 2 |

### Teksten

| | |
|---|---|
| Tekst | Zonder tekstveld |
| Uitgang | Met schuine uitgang |

### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

### Duurzaamheid

| | |
|---|---|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACh-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |