Karta katalogowa
WAF1161C15



WAF1161C15



Płytka czoł. Keystone 2-kr ochr. kurz. p. opis. A.x/C.x, pebble, popielaty, mat

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo modułowe
Liczba połączeń	2

Pojemność

Liczba modułów	1

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	Podobne do RAL 7038
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	29,23 %

Wymiary

Wysokość	55 mm
Wysokość pola opisowego	6 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	10 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Pojemność

Liczba otworów na wkładki	2

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Z polem opisowym
Wyjścia	Z wyjściem prostym

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak