
Karta katalogowa
WAF1106C05



WAF1106C05

Płytka czołowa do gniazda TDO, A.x/C.x, carmin, mahoń, półpołysk

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	TDO
Liczba połączeń	1

Pojemność

Liczba modułów	3

Materiały

Kolor	Czerwony
Kod Pantone	Podobne do Pantone 7629c
Powierzchnia	Satynowy mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	50 %

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	10 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Pojemność

Liczba otworów na wkładki	2

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Bez pola opisowego
Wyjścia	Z wyjściem prostym

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

