
# Produktdatenblatt
WAF1106C06



WAF1106C06

**Zentralstück für TDO-Steckdose, Ax/Cx, ocean, halbglänzend**

## Technische Eigenschaften

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anschluss-/Steckertyp | TDO |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Anzahl Module | 3 |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Farbe | Blau |
| Pantone-Code | Ähnlich Pantone 281c |
| Glanzgrad | Seidenmatt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 50 % |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 55 mm |
| Breite | 55 mm |
| Tiefe | 10 mm |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Montageart | Schraubbefestigung |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Anzahl der Öffnungen für Einsätze | 2 |

### Texte

| | |
|---|---|
| Beschriftung | Ohne Beschriftungsfeld |
| Auslass | Mit Geradeauslass |

### Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

### Abbildungen | Zeichnungen

