
Karta katalogowa
WAF1106C15



WAF1106C15

Płytka czołowa do gniazda TDO, A.x/C.x, pebble, popielaty, mat

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	TDO
Liczba połączeń	1

Pojemność

Liczba modułów	3

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	Podobne do RAL 7038
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	50 %

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	10 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Pojemność

Liczba otworów na wkładki	2

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Bez pola opisowego
Wyjścia	Z wyjściem prostym

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

