
Productdatablad
WAN7010C02



WAN7010C02

Afdekking voor drukknop, 1-voudig, A.x/C.x, hazel, mat

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Met indicator	Nee

Materiaal

Kleur	Bruin
Pantone-code	Vergelijkbaar met Pantone 2311c
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Diepte	8 mm

Capaciteit

Aantal modulen	0

Aansluiting

Type connector/steker	Zonder

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inklikbare montage

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK04

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C

Identificatie

Samenstelling	Centraalplaat

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja