
Ficha técnica do produto
WAN7010C02



WAN7010C02

Tecla BP x2 A.x/C.x, hazel, mate

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Tecla simples

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
Com indicador	Não

Materiais

Cor	Castanho
Código Pantone	Semelhante ao Pantone 2311c
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	55 mm
Largura	55 mm
Profundidade	8 mm

Capacidade

Número de módulos	0

Conexão

Tipo de conector/ficha	Sem

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de encaixe

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Resistência ao impactos IK	IK04

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C

Identificação

Sistema de montagem	Placa de cobertura central

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim