
Produktdatablad
WAN7010C04



WAN7010C04

Vippa enkel, A.x/C.x, aloe, matt

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel vippa

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
Med indikator	Nej

Material

Färg	Grön
Pantone-kod	Motsvarar Pantone 5555c
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Lackad

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Djup	8 mm

Kapacitet

Antal moduler	0

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Utan
Typ av montering	Snäppfäste

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Ja

Tillbehör

Har märksfält	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK04

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C

Identifiering

Sammansättning	Centrum täckplatta

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACh-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja