
Scheda tecnica del prodotto
WAN7010C05



WAN7010C05

Copertura per pulsante, 1 canale, A.x/C.x, carmin, semi-lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Bilanciere singolo

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
Con indicatore	No

Materiali

Colore	Rosso
Codice Pantone	Simile a Pantone 7629c
Finitura superficiale	Satinato
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	8 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0

Connessione

Tipo di connettore	Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a incastro

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Sì

Acessori

Con portaetichetta	No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK04

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C

Identificazione

Disposizione di montaggio	Piastra centrale

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì