
Karta katalogowa
WAN7010C06



WAN7010C06

Klawisz do przycisku 1-krotnego, A.x/C.x, ocean, granat, półpołysk

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
Z podświetlanymi symbolami	Nie

Materiały

Kolor	Niebieski
Kod Pantone	Podobne do Pantone 281c
Powierzchnia	Satynowy mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	8 mm

Pojemność

Liczba modułów	0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Bez

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie zatrzaskowe

Sprzęt

Z soczewką	Tak

Akcesoria

Pole opisowe	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK04

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Płytka czołowa

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak