
# Produktdatenblatt
WAN7010C12



WAN7010C12

**Abdeckung für Taster, 1fach, A.x/C.x, petal, matt**

## Technische Eigenschaften

### Architektur

| | |
|---|---|
| Steuer-/Bedienelement | Einzelwippe |

### Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|---|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
| Mit Anzeige | Nein |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Farbe | Rot |
| Pantone-Code | Ähnlich Pantone 7611c |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 55 mm |
| Breite | 55 mm |
| Tiefe | 8 mm |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Anzahl Module | 0 |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Montageart | Einrastfunktion |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |

### Zubehör

| | |
|---|---|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK04 |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |

### Kennzeichnung

| | |
|---|---|
| Zusammenstellung | Zentralplatte |

### Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |