
# Produktdatablad
WAN7010C12



WAN7010C12

**Vippa enkel, A.x/C.x, petal, matt**

## Tekniska egenskaper

### Arkitektur

| | |
|---|---|
| Styr/manöverelement | Enkel vippa |

### Kontroller och indikatorer

| | |
|---|---|
| Antal knappar | 1 |
| Med indikator | Nej |

### Material

| | |
|---|---|
| Färg | Röd |
| Pantone-kod | Motsvarar Pantone 7611c |
| Ytbehandling | Matt |
| Material | Termoplast |
| Behandling | Lackad |

### Dimensioner

| | |
|---|---|
| Höjd | 55 mm |
| Bredd | 55 mm |
| Djup | 8 mm |

### Kapacitet

| | |
|---|---|
| Antal moduler | 0 |

### Anslutning

| | |
|---|---|
| Anslutning/anslutningstyp | Utan |
| Typ av montering | Snäppfäste |

### Utrustning

| | |
|---|---|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Ja |

### Tillbehör

| | |
|---|---|
| Har märksfält | Nej |

### Säkerhet

| | |
|---|---|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK | IK04 |

### Användningsförhållanden

| | |
|---|---|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |

### Identifiering

| | |
|---|---|
| Sammansättning | Centrum täckplatta |

### Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

### Hållbarhet

| | |
|---|---|
| Halogenfri | Ja |
| REACh-SVHC fri | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |