
Produktdatenblatt
WAN7010C14



WAN7010C14

Abdeckung für Taster, 1fach, A.x/C.x, cobalt, matt

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Einzelwippe

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Mit Anzeige	Nein

Werkstoff

Farbe	Blau
Pantone-Code	Ähnlich Pantone 286c
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	55 mm
Breite	55 mm
Tiefe	8 mm

Kapazität

Anzahl Module	0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne

Konnektivität

Montageart	Einrastfunktion

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK04

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Zentralplatte

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja