
Karta katalogowa
WAN7020C01



WAN7020C01

Klawisze do przycisku 2-krotnego, A.x/C.x, sand, kaszmir, mat

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz podwójny

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	2
Z podświetlanymi symbolami	Nie

Materiały

Kolor	Beżowy
Kod Pantone	Podobne do Pantone 406c
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	8 mm

Pojemność

Liczba modułów	0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Bez

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie zatrzaskowe

Sprzęt

Z soczewką	Tak

Akcesoria

Pole opisowe	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK04

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Płytka czołowa

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak