
# Karta katalogowa
WAN7020C03



WAN7020C03

**Klawisze do przycisku 2-krotnego, A.x/C.x, turf, ciemny brąz, mat**

## Właściwości techniczne

### Architektura

| | |
|---|---|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz podwójny |

### Elementy sterujące i wskaźniki

| | |
|---|---|
| Liczba przycisków | 2 |
| Z podświetlanymi symbolami | Nie |

### Materiały

| | |
|---|---|
| Kolor | Brązowy |
| Kod Pantone | Podobne do Pantone 4695c |
| Powierzchnia | Mat |
| Materiał | Termoplast |
| Wykończenie | Lakierowany |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość | 55 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Głębokość | 8 mm |

### Pojemność

| | |
|---|---|
| Liczba modułów | 0 |

### Rodzaj połączenia

| | |
|---|---|
| Typ złącza/wtyku | Bez |

### Łączność

| | |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Mocowanie zatrzaskowe |

### Sprzęt

| | |
|---|---|
| Z soczewką | Tak |

### Akcesoria

| | |
|---|---|
| Pole opisowe | Nie |

### Bezpieczeństwo

| | |
|---|---|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK | IK04 |

### Warunki użytkowania

| | |
|---|---|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |

### Identyfikacja

| | |
|---|---|
| Konfiguracja elementów | Płytka czołowa |

### Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

### Zrównoważony rozwój

| | |
|---|---|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |