
# Produktdatenblatt
WAS4055C02



WAS4055C02

**Steckdose SCHUKO mit USB Typ C 2fach PD, 20W, A.x/C.x hazel matt**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Spannung** | |
| Nennspannung | 250 V |
| **Elektrischer Strom** | |
| Ausgangsstrom | 3,0 A |
| Bemessungsstrom IN | 16 A |
| **Spannung** | |
| Ausgangsspannung | 5,0 -9,0 V |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
| **Frequenz** | |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| **Leistung** | |
| Ausgangsleistung | 20 W |
| Leistungsaufnahme standby | 0 W |
| **Werkstoff** | |
| Farbe | Braun |
| Pantone-Code | Ähnlich Pantone 2311c |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 11,35 % |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 70,9 mm |
| Breite | 70,9 mm |
| Tiefe | 40 mm |
| Anzahl Einheiten | 1 |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 32 mm |
| Einbautiefe | 32 mm |
| **Anschluss** | |
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
| Leiterquerschnitt | 1,5 - 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,5 - 2,5 mm² |
| **Installation, Montage** | |
| Montage auf | Unterputz |
| **Konnektivität** | |
| Anschlussart | Steckverbindung |
| Mit Krallenbefestigung | Ja |
| Montageart | Schraubbefestigung<br>Krallenbefestigung |
| Anschluss-/Steckertyp USB | C+C |
| **Ausstattung** | |
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |

### Zubehör

| | |
|---|---|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Anzahl Module | 1 |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Schließungstyp | Ohne Schloss |
| Mit mechanischer Codierung | Nein |

### Kennzeichnung

| | |
|---|---|
| Mit Aufdruck | Nein |

### Texte

| | |
|---|---|
| Verdrahtung | Durchverdrahtung möglich |
| Anschlussart | Mit Steckklemme |
| Beschriftung | Ohne Beschriftung |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

### Abbildungen | Zeichnungen

