
Productdatablad
WAS4055C02



WAS4055C02

SCHUKO-wandcontactdoos, USB-C, Safety Plus, A.x/C.x, hazel, mat

Technische eigenschappen

Spanning	
Nominale spanning	250 V
Stroom / temperatuur	
Uitgangsstroom	3,0 A
Nominale stroom IN	16 A
Spanning	
Uitgangsspanning	5,0 -9,0 V
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz
Vermogen	
Uitgangsvermogen	20 W
Energieverbruik standby	0 W
Materiaal	
Kleur	Bruin
Pantone-code	Vergelijkbaar met Pantone 2311c
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	11,35 %
Afmetingen	
Hoogte	70,9 mm
Breedte	70,9 mm
Diepte	40 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Aansluiting	
Type connector/steker	Steekklem
Leidingdoorsnede	1,5 - 2,5 mm²
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls	1,5 - 2,5 mm²
Installatie, montage	
Gemonteerd op	Inbouwmontage
Aansluitmogelijkheden	
Aansluitwijze	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage
Type USB-aansluiting	C+C
Samenstelling	
Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee
Uitgerust met	Zonder

Capaciteit	
Aantal modulen	1

Veiligheid	
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Type slot	Zonder slot
Met mechanische vergrendeling	Nee

Identificatie	
Met opdruk	Nee

Teksten	
Deur	Centraalplaat
Bedrading	Doorverbinden mogelijk
Beveiliging	Nee
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Tekst	Zonder tekstveld

Geschikt voor
A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

