
Karta katalogowa
WAS4055C04



WAS4055C04

Gniazdo SCHUKO prz. st. i ładowarką USB-C, A.x/C.x, aloe, pastelowa zieleń, mat

Właściwości techniczne

Napięcie	
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd elektryczny	
Prąd wyjściowy	3,0 A
Prąd znamionowy In	16 A
Napięcie	
Napięcie wyjściowe	5,0 -9,0 V
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Moc	
Moc wyjściowa	20 W
Zużycie energii w trybie czuwania	0 W
Materiały	
Kolor	Zielony
Kod Pantone	Podobne do Pantone 5555c
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	11,35 %
Wymiary	
Wysokość	70,9 mm
Szerokość	70,9 mm
Głębokość	40 mm
Liczba jednostek	1
Wbudowane puszki podtynkowe	32 mm
Głębokość zabudowy	32 mm
Rodzaj połączenia	
Typ złącza/wtyku	Zacisk wtykowy
Przekrój przewodu	1,5 - 2,5 mm^2
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei	1,5 - 2,5 mm^2
Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Łączność	
Typ połączenia	Samozaciski
Z mocowaniem pazurowym	Tak
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe Mocowanie za pomocą pazurów
Typ złącza/wtyczki USB	C+C
Sprzęt	
Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria	
Pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	Brak

Pojemność	
Liczba modułów	1

Bezpieczeństwo	
Z przesłonami styków	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Typ blokowania	Bez zamka
Z blokadą mechaniczną	Nie

Identyfikacja	
Z nadrukiem	Nie

Dodatkowe informacje	
Osłona	Płytka czołowa
Okablowanie	Możliwe połączenie przelotowe
Ochrona	Nie
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Oznaczenie	Bez oznakowania

Odpowiednie do
A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój	
Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

