
Produktdatenblatt
WAS4055C12



WAS4055C12

Steckdose SCHUKO mit USB Typ C 2fach PD, 20W, A.x/C.x petal matt

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	250 V
Elektrischer Strom	
Ausgangsstrom	3,0 A
Bemessungsstrom IN	16 A
Spannung	
Ausgangsspannung	5,0 -9,0 V
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistung	
Ausgangsleistung	20 W
Leistungsaufnahme standby	0 W
Werkstoff	
Farbe	Rot
Pantone-Code	Ähnlich Pantone 7611c
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	11,35 %
Abmessungen	
Höhe	70,9 mm
Breite	70,9 mm
Tiefe	40 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm
Einbautiefe	32 mm
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm²
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Konnektivität	
Anschlussart	Steckverbindung
Mit Krallenbefestigung	Ja
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	C+C
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Kapazität

Anzahl Module	1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Schließungstyp	Ohne Schloss
Mit mechanischer Codierung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein

Texte

Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beschriftung	Ohne Beschriftung

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

