
Productdatablad
WAS4055C12



WAS4055C12

SCHUKO-wandcontactdoos, USB-C, Safety Plus, A.x/C.x, petal, mat

Technische eigenschappen

Spanning	
Nominale spanning	250 V
Stroom / temperatuur	
Uitgangsstroom	3,0 A
Nominale stroom IN	16 A
Spanning	
Uitgangsspanning	5,0 -9,0 V
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz
Vermogen	
Uitgangsvermogen	20 W
Energieverbruik standby	0 W
Materiaal	
Kleur	Rood
Pantone-code	Vergelijkbaar met Pantone 7611c
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	11,35 %
Afmetingen	
Hoogte	70,9 mm
Breedte	70,9 mm
Diepte	40 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Aansluiting	
Type connector/steker	Steekklem
Leidingdoorsnede	1,5 - 2,5 mm²
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls	1,5 - 2,5 mm²
Installatie, montage	
Gemonteerd op	Inbouwmontage
Aansluitmogelijkheden	
Aansluitwijze	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage
Type USB-aansluiting	C+C
Samenstelling	
Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee

Capaciteit	
Aantal modulen	1

Veiligheid	
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Type slot	Zonder slot
Met mechanische vergrendeling	Nee

Identificatie	
Met opdruk	Nee

Teksten	
Bedrading	Doorverbinden mogelijk
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Tekst	Zonder tekstveld

Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

