
Karta katalogowa
WAN5011C04



WAN5011C04

Regulator temperatury, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, aloe, pastelowa zieleń mat

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Obrotowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In	0,065 A
Prąd załączania	0,065 A
Maksymalny prąd łączeniowy	5 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	210 - 250 V
Napięcie znamionowe	250 V

Zasilanie

Napięcie zasilania	230 V +/- 10%

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej	5 - 30 °C

Materiały

Kolor	Zielony
Kod Pantone	Podobne do Pantone 5555c
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	28,5 mm

Ekran

Z wyświetlaczem	Nie

Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie	0,50 K
Typ termostatu	Termostat pokojowy
Typ czujnika	Czujnik temperatury

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	1x zmienny

Kompatybilność

Typ sterowania HVAC	Ogrzewanie Chłodzenie

Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej	I (1%)

Dodatkowe informacje

Montaż	Z możliwością mocowania wkrętami przez płytkę nośną
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Recyrkulacja termiczna	Z termicznym sprzężeniem zwrotnym przez oprogramowanie
Nadruk	Z nadrukiem

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

