
Fiche technique du produit
WAC7061BM



WAC7061BM

Enjoliveur variateur rotatif, connectable, A.x/C.x, noir nuit, mat

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1

Matières

Couleur	Noir sombre
Code RAL	Similaire à RAL 9005
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	55 mm
Largeur	55 mm

Raccordement

Type de connection / prise	Borne à vis

Connectivité

Type de montage	borne à vis
Interconnectable	Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C

Identification

r Disposition d'assemblage	Obturateur

Adapté à

A.1 / C.1

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui