
Productdatablad
WAC4010



WAC4010

Universele draaidimmer, Matter

Technische karakteristieken

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
Koppelbaar	Ja
Standaard voor de connectiviteit van materie	Ja

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz

Afmetingen

Diameter as	4 mm
Inbouwdiepte	30,6 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	48,6 mm

Architectuur

Bedieningselement	Draaiknop

Vermogen

Energieverbruik standby	0,35 W
Gloei- en halogeenlamp 230 V	200 W
Vermogen gloeilamp	20 - 200 W

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp	3 - 200 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	0.5 - 2.5 mm^2
Doorsnede soepele geleider	0.5 - 2.5 mm^2
Leidingdoorsnede	0,5 - 2,5 mm^2

Teksten

Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Montagewijze	Geschikt voor vlakke inbouw
Bijpost-ingang	Bijpostingang voor afzonderlijke in-/uitschakeling

Uitrusting

Ingang voor nevenunit	Nee

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja