



WAK5010WM



**Raumcontroller KNX Secure UP, TFT, Busankoppler, A.x/C.x, lichtweiß matt**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Bus Datentransfer	15 mA
Stromaufnahme während des Betriebs	15 mA

**Funktionen**

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktor	Ja
DCF77 Empfänger integriert	Nein
Parallel Betrieb möglich	Ja
Mit Vor-Ort Bedienung	Ja

**Werkstoff**

Werkstoff Gruppe	Kunststoff Glas
Farbe	Lichtweiß
RAL Nummer	9016

**Abmessungen**

Abmessungen	71 x 71 mm
Einbautiefe	10 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse	IV (2%)

**Spannung**

Hilfsspannung	0 - 0 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

