




WAK5010WM

Rumskontroller KNX Secure, TFT-bildskärm, busskopplare, serie A.8/C.8, vit matt

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring)	15 mA
Strömförbrukning under drift	15 mA

Funktioner

Central funktionsenhet för sändare/ aktorer	Ja
Integrerad DCF77 mottagare	Nej
Paralleldrift möjlig	Ja
Med lokal manövrering	Ja

Material

Materialgrupp	Plast Glas
Färg	Ljusvit
RAL-kod	9016

Dimensioner

Dimensioner	71 x 71 mm
Inbyggnadsdjup	10 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
Energieffektivitetsklass	IV (2%)

Spänning

Hjälpspänning	0 - 0 V
Driftspänning över buss	21 - 32 V

Lämplig för

A.1 / A.8

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

